

Interrupteur commande VMC dooxie finition noir - emballage blister

REF. 0 952 73

DOOXIE

LEGRAND



Finition Aluminium



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande de VMC, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Vitesse lente ou rapide - L'interrupteur VMC vous donne plus de liberté dans l'utilisation de votre équipement : régler la ventilation à la vitesse jugée idéale
- Vitesse lente ou rapide pour commande directe d'une ventilation mécanique centralisée
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971088689
Assemblage	Mécanisme seul
Type de montage	Encastré
Type de fixation	Fixation à vis
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs	IK04
Tension nominale	250 V
Courant nominal assigné	10 A
Type de raccordement	Autre