

Prise RJ45 Céliane catégorie6A STP blindage métal

REF. 0 673 46

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane cat. 6A

Prise STP - Blindage métal

- Prise RJ 45 blindée cat. 6A - STP
- Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes réf. 0 673 46

Caractéristiques générales

LCS³ prises RJ 45 - cat. 6A

Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil

Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26

Repérage T568A et B avec codes couleurs

Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Direction de sortie	droit
Montage encastré	Oui	Avec protection contre la poussière	Oui
Encastrement de canal	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Code couleur	Oui
Type de fixation	visser	Largeur d'appareil	45 mm
Assemblage	mécanisme seul	Hauteur d'appareil	45 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Profondeur d'appareil	40.7 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Profondeur d'encastrement	31 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Catégorie	6A (IEC)	Température de stockage	-40 - 70 °C
Type de raccordement contact pour connexion autodénudante		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Jacks blindés	Oui	Sans halogène	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Traitement antimicrobien	Non
Avec zone de texte	Non	Mode de pose	encastré
Décharge séparée de câble de traction	Non	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Type de montage raccordement de blindage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable