

## Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC

REF. 0 670 31

CÉLIANE

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Poussoir inverseur Céliane Soft 6A 250V contact NO-NF - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions - poussoir simple- poussoir double - poussoir 5 commandes- poussoir pour VMC 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Les + utilisation

A associer aux voyants pour fonction témoin (couronne lumineuse) ou lumineux

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		<b>Finition de la surface</b>	Mat
<b>Assemblage</b>	Mécanisme seul	<b>Couleur</b>	Gris
<b>Modèle</b>	Bouton-poussoir unique	<b>Transparent</b>	Non
<b>Type de commande</b>	Bascule/rocker	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Nombre de contacts en tant qu'inverseurs</b>	1	<b>Impression</b>	Sans
<b>Version sans contact</b>	Non	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Nombre de bascules d'actionnement</b>	1	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Nombre de modules (construction modulaire)</b>	2	<b>Largeur d'appareil</b>	45 mm
<b>Nombre de pôles</b>	2	<b>Hauteur d'appareil</b>	45 mm
<b>Tension nominale</b>	250 V	<b>Profondeur d'appareil</b>	32 mm
<b>Courant nominal assigné</b>	6 A	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Avec éclairage</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Avec source lumineuse</b>	Non	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Avec lampe de signalisation</b>	Non	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Contact de report</b>	Non	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Type de raccordement</b>	Borne automatique	<b>Profondeur d'encastrement</b>	24 mm
<b>Type de montage</b>	Support de module	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-35 °C
<b>Type de fixation</b>	À clipser	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Type de tension</b>	AC
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Fréquence d'alimentation</b>	50-60 Hz
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Indication de repérage des bornes de raccordement</b>	Oui
<b>Traitement antibactérien</b>	Non	<b>Capacité des bornes</b>	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>EAN/Gencode</b>	3245060670313