



Poussoir inverseur Céliane 6A contact NO-NF ou poussoir VMC

REF. 0 670 31

CÉLIANE

LEGRAND

14,95 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Poussoir inverseur Céliane Soft 6A 250V contact NO-NF - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Permet en fonction du nombre de mécanisme (1, 2 ou 5 associés) et du type d'enjoliveur (doigt étroit ou large) de réaliser des fonctions - poussoir simple- poussoir double - poussoir 5 commandes- poussoir pour VMC 2 positions : permet l'ouverture et la fermeture des bouches hygrométriques
- Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

A associer aux voyants pour fonction témoin (couronne lumineuse) ou lumineux

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Mat
Assemblage	Mécanisme seul	Couleur	Gris
Modèle	Bouton-poussoir unique	Transparent	Non
Type de commande	Bascule/rocker	Zone de texte/surface d'inscription	Non
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs	1	Impression	Sans
Version sans contact	Non	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Nombre de bascules d'actionnement	1	Résistance aux chocs	IK04
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Largeur d'appareil	45 mm
Nombre de pôles	2	Hauteur d'appareil	45 mm
Tension nominale	250 V	Profondeur d'appareil	32 mm
Courant nominal assigné	6 A	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Avec éclairage	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec source lumineuse	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec lampe de signalisation	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Contact de report	Non	Possible support IFTTT	Non
Type de raccordement	Borne automatique	Profondeur d'encastrement	24 mm
Type de montage	Support de module	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de fixation	À clipser	Température de stockage	-10-70 °C
Matériau	Plastique	Type de tension	AC
Qualité du matériau	Thermoplastique	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Sans halogène	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antibactérien	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Traitement de surface	Non traité	EAN/Gencode	3245060670313

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.