



## Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

REF. 069569L

PLEXO

LEGRAND

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo composable, prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou autre périphérique (imprimante, téléphone, console de jeu...) à Internet ou au réseau local du bâtiment en environnements humides

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- RJ45 catégorie 6 avec un débit jusqu'à 1 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes
- Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules
- Type de blindage : FTP

### Avantages

- Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
- Compatible avec les cordons équipés de connecteurs RJ11, RJ12 ou RJ45

### Les + installation

Contacts marqués d'un code couleur double et des repérages T 568 A et T 568 B .Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

### Les + utilisation

Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

### Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent	Oui		
Montage encastré	Oui		
Encastrement de canal	Non	Direction de sortie	Droit
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Avec protection contre la poussière	Oui
Type de fixation	Visser	Avec résistance terminale	Non
Composition		Classe de protection (IP)	IP55
Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Codage mécanique	Oui
Type de connecteur	2x RJ45 8(8)	Code couleur	Oui
Avec jacks/coupleurs	Oui	Largeur d'appareil	70.5 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Hauteur d'appareil	70.5 mm
Catégorie	6	Profondeur d'appareil	42.75 mm
Couleur	Gris	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Numéro RAL	7046	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Type de connexion		Température de stockage	-25-60 °C
Contact pour connexion autodénudante		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Jacks blindés	Non	Sans halogène	Non
Boîtier blindé	Non	Traitement antimicrobien	Non
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Mode de pose	Saillie/encastré
Avec zone de texte	Oui	Maintien du câble	Non applicable
Décharge séparée de câble de traction	Non	EAN/Gencode	3414971879133