

**Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique
IP44 avec étiquette avec Gencod**

REF. 0 501 10

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Fiche, pour réaliser une rallonge ou alimenter des appareils électriques, particulièrement adaptée pour les appareils de bricolage et de jardinage de classe I

- Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs
- 10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique IP44
- Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm²
- Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
- Etiquette avec Gencod

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	plastique
Qualité du matériau	thermoplastique
Classe de protection (IP)	IP44
Direction d'enfichage	droit
Technique de raccordement	borne sans vis
Couleur	noir
Broche ronde de mise la terre	Oui
Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Hauteur hors tout	42.5 mm
Profondeur/longueur hors tout	126 mm