



Enjoliveur Céliane pour prise double RJ45 - Blanc

REF. 0 682 52

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Blanc

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane™ - enjoliveurs

- S'associe aux mécanismes :
 - réf. 0 673 44 x 2 : prise RJ 45 - UTP cat. 6
 - réf. 0 673 45 x 2 : prise RJ 45 - FTP cat. 6
 - réf. 0 673 46 x 2 : prise RJ 45 - STP avec blindage cat. 6A
- Blanc

Caractéristiques générales

Céliane™

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Résistance aux chocs (IK)	IK04
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Hauteur d'appareil	53 mm
Utilisation	autre	Profondeur d'appareil	10 mm
Bague de support	Non	Qualité du matériau	thermoplastique
Avec protection contre la poussière	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Type de montage	encastré	Température de stockage	-10 - 70 °C
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Finition de la surface	brillant
Sans halogène	Oui	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Avec impression	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
Couleur	blanc	Serre câble	Non
Matériau	plastique	Transparent	Non
Traitement de surface	non traité	Domino	Non
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C	Avec couvercle à charnière	Oui
Type de fixation	à clipser	Direction de sortie	droit
Largeur d'appareil	53 mm	Traitement antimicrobien	Non