



## Double interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 encastré 10AX 250V - blanc

REF. 0 698 55

PLEXO

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet encastré, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Interrupteur ou double va-et-vient Plexo complet encastré - Blanc
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet - plaque déclinée
- Possibilité de passer en IK08 avec les adaptateurs encastrés référence 069647 - Possibilité de monter les griffes référence 084900 et référence 084901

### Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
		Courant nominal assigné	10 A
Type de commutation	va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	bascule/bouton	Contact de report	Non
Assemblage	autre	Type de raccordement	autre
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	2	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	encastré	Largeur d'appareil	86 mm
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Hauteur d'appareil	86 mm
Avec plaque de montage	Oui	Profondeur d'appareil	42 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	19 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	gris	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 40 °C
Numéro RAL (équivalent)	7046	Température de stockage	-25 - 70 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Section de câble	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Type d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Maintien du câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK07		