Kit de répartition avec 1 peigne d'alimentation verticale et 6 peignes horizontaux - pour coffrets DRIVIA 3 rangées

REF. 4 050 43 | **XL³** | **LEGRAND**

119,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

VX³, kit de répartition optimisée monophasée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- KIt complet de répartition
- Pour coffrets Drivia 3 rangées 18 modules ou 13 modules
- Composition :
- 1 peigne vertical VX³ entraxe 125mm
- 6 peignes universels horizontaux HX³ référence 404928
- 3 rangées
- Pour Drivia 18 ou 13 modules

Les + utilisation

Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets

Recommandations / restrictions d’usages

Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de phases	1
Nombre de pôles	2
Adapté au nombre d'appareils	18
Dimension du pas	17.7 mm
Section transversale	16 mm²
Longueur	310.5 mm
Découpable à taille voulue	Non
Courant permanent nominal (Iu)	63 A
Finition du raccordement électrique	Goupille
Isolé	Oui

Tension nominale de tenue aux chocs	2 kV
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	0.63 kA
Tension de fonctionnement nominale max. Ue	400 V
Courant nominal de courte durée admissible Icw	1.92 kA
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N	Oui
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire	Non
Couleur	Autre
Temperature d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Temperature de stockage	-40-70 °C
Type de peigne fourni	Vertical et horizontal
EAN/Gencode	3414970001900

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.