



Lampe pour fonction lumineuse pour Appareillage saillie version étroite 24V incandescent blanc

REF. 0 899 02

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareillage saillie complet version étroite, accessoire de signalisation

- Lampe 24V pour fonction lumineuse - Incandescent blanc - Consommation 0,8W - Appareillage saillie complet version étroite
- Durée de vie :
 - 25000 heures en courant alternatif
 - 12500 heures en courant continu

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Krypton	Non
Puissance de la lampe	0.4 - 0.4 W	Xénon	Non
Tension de lampe	24 - 24 V	Couleur	blanc
Technologie	LED	Adapté aux lampes de poche	Non
Forme de la lampe	autre	Adapté à l'affichage	Oui
Halogène	Non	Courant nominal	33 mA