Bloc différentiel adaptable à vis DX³ pour disjoncteur 1,5 module par pôle - 4P 400V~ - 125A - typeAC 30mA

REF. 4 106 24 | DX³ | LEGRAND

DX³, bloc différentiel adaptable pour disjoncteur modulaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d'isolement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Bloc différentiel adaptable DX³ tétrapolaire 400V~ pour disjoncteur et inter-sectionneur à déclenchement DX³-IS 1,5 module/pôle
- Protection des départs : sortie basse par bornes à vis - Type AC : détecte les défauts à composante alternative
- Sensibilité 30mA - Intensité nominale 125A - 6 modules
- Se monte à droite des disjoncteurs et inter-sectionneurs à déclenchement 100A et 125A
- Conforme aux normes IEC 61009-1, EN 61009-1

Les + installation

S'associe au disjoncteur à l'aide de griffes plastique et par le serrage des connexions dans les bornes du disjoncteur

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale (Un)	250-440 V
Courant nominal	125 A
Courant de défaut nominal ajustable	Non
Courant de défaut nominal	0.03-0.03 A
Temps de retard ajustable	Non
Nombre de pôles	4
Type de courant différentiel	AC
Fréquence	50 Hz
Tension d'isolement assignée (Ui)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	6 kV
Section de raccordement cable rigide	1.5-70 mm²
Section de raccordement cable souple	1.5-50 mm²
Immunisé contre déclenchements intempestifs	Non
Avec dispositif de verrouillage	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	3

Température ambiante en fonctionnement	-25-70 °C
Largeur	213.6 mm
Hauteur	129 mm
Profondeur	78 mm
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Temperature de stockage	-40-70 °C
Type de tension	AC
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couleur	Gris
Numéro RAL	7035
Sans halogène	Oui
Type de connexion	Borne à vis
Type de connexion	Cable
Mode de pose	Rail DIN
Objet connecté	Non
Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
EAN/Gencode	3245064106245