



## Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale - 4P - 1000A

REF. 0 265 96

DPX IS

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, sectionneur avec déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

- Interrupteur-sectionneur DPX-IS1600 à déclenchement avec commande frontale
- 4P - 1000A - Reçoit les auxiliaires électriques permettant le contact auxiliaire d'alarme - Peut être associé à un relais différentiel à tore séparé, livré sans déclencheur
- Livré avec :
  - plage de raccordement
  - cache-vis
  - rehausse de poignée
- Se monte sur platine dans les armoires XL<sup>3</sup>
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

### Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

### Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts




### Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX<sup>3</sup>-I

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui		
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Commande motorisée en option	Non
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui	Déclencheur voltmétrique en option	Oui
Finition de l'inverseur	Non	Type de construction de l'appareil appareil complet installé dans un boîtier	
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Adapté à une fixation sur sol	Oui
Tension de fonctionnement normale	230-690 V	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Courant permanent nominal lu	1000 A	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Courant permanent nominal , CA-21, 400V	1000 A	Adapté à un montage en distributeur	Oui
Courant nominal de courte durée admissible Icw	20 kA	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	400 kW	Couleur de l'élément d'actionnement	noir
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	100 kA	Finition de l'élément d'actionnement	bouton rotatif
Nombre de pôles	4	Verrouillable	Oui
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	4	Type de raccordement du circuit principal	raccordement à vis
		Classe de protection (IP), face avant	IP20

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
		0,00

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.