



Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant - 16A

REF. 0 130 16

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

10 x 38

- Sans voyant

Caractéristiques générales

Cartouches industrielles cylindriques - type aM

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur hors tout	10 mm
Taille	10x38 mm
Type de tension	AC/DC
Profondeur/longueur hors tout	38 mm
Courant nominal assigné	16 A
Tension assignée	500 V
Classe de fonctionnement	aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C