

## Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant - 16A

REF. 0 130 16



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.057 dm <sup>3</sup>
Poids	78 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

**10 x 38**

- Sans voyant
- Calibre : 16 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200