

Cadre saillie Céliane 1 poste blanc

REF. 0 802 41

CÉLIANE

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

- Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie
- 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm
- Blanc

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| Assemblage | cadre apparent | Transparent | Non |
| Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Oui | Avec cadre de recouvrement | Non |
| Nombre d'unités | 1 | Avec entrée de câble | Oui |
| Sens de montage | horizontal | Avec entrée de câble | Oui |
| Forme | rectangulaire | Avec insertion de raccord à écrou | Non |
| Matériau | plastique | Résistant aux chocs | Oui |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Classe de protection (IP) | IP2X |
| Sans halogène | Oui | Largeur d'appareil | 90 mm |
| Traitement de surface | non traité | Hauteur d'appareil | 85 mm |
| Finition de la surface | brillant | Profondeur d'appareil | 40 mm |
| Couleur | blanc | Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 40 °C |
| | | Température de stockage | -5 - 50 °C |