

Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 2,5A 250V~

REF. 0 102 25

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique miniature pour la protection des équipements sensibles tels que variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur

- Cartouche cylindrique 5x20mm
- Type F (rapide) - Corps céramique
- Calibre 2,5A - Tension 250V~
- Pouvoir de coupure 1500A
- Conforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de fonctionnement	autre
		Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Largeur hors tout	5 mm	Finition du voyant indicateur	autre
Modèle	fusible en céramique	Caractéristique de déclenchement	H
Taille	5x20 mm	Puissance de coupure	1.5 kA
Type de tension	AC	Dissipation thermique sous courant nominal	1.7 W
Profondeur/longueur hors tout	20 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Courant nominal assigné	2.5 A	Température de stockage	-40 - 70 °C
Tension assignée	250 V		