

Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 4mm² - noir

REF. 0 342 65

HYPO

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Hypo, barrette de connexion Hypo pour raccorder 2 conducteurs électriques**

- Barrette de connexion Hypo
- Noir - Capacité assignée 4mm² - Ø trou 5mm - Intensité maximum 32A - Pour 2 conducteurs
- Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
- 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
- Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 450V selon EN 60998-2-1

Information sur la gamme

Les barrettes Hypo peuvent être utilisées pour 2 conducteurs et ont une tenue au fil incandescent renforcée à 960°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition antidéflagrante 'Ex e'	Non
Finition raccordement électrique 1	raccordement à vis
Finition raccordement électrique 2	raccordement à vis
Matériau du corps isolant	thermoplastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	autre
Plaque de fermeture requise	Non
Couleur	noir
Transparent	Non