

Barrette de connexion Hypo avec capacité assignée 4mm² - noir

REF. 0 342 65

HYPO

LEGRAND



6,25 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**Hypo, barrette de connexion Hypo pour raccorder 2 conducteurs électriques**

- Barrette de connexion Hypo
- Noir - Capacité assignée 4mm² - Ø trou 5mm - Intensité maximum 32A - Pour 2 conducteurs
- Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
- 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
- Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11 - Tension d'isolement : 450V selon EN 60998-2-1

Information sur la gamme

Les barrettes Hypo peuvent être utilisées pour 2 conducteurs et ont une tenue au fil incandescent renforcée à 960°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition antidéflagrante 'Ex e'	Non
Finition raccordement électrique 1	raccordement à vis
Finition raccordement électrique 2	raccordement à vis
Matériau du corps isolant	thermoplastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	autre
Plaque de fermeture requise	Non
Couleur	noir
Transparent	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.