



Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie

REF. 0 489 45

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.093 dm ³
Poids	167 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Spécial lieux de passage

Fixation au mur - saillie

- Détection infrarouge 140°, portée 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m
- 3 fils avec neutre
- IP 42
- Seuil de luminosité : 10 à 1275 lux
- Temporisation réglable de 10 s à 10 minutes
- Consommation 0,74 W en veille
- S'installe directement sur le mur en saillie

Caractéristiques Générales

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit - détecteurs de mouvement ECO 1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

- Allumage et extinction automatiques
- Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation
- Livré dans emballage autovendeur brochable