



Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ livré avec plaque carrée blanche

REF. 0 950 11

DOOXIE

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une commande d'éclairage complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Permet d'allumer ou d'éteindre 2 éclairages : fonction compacte 2 en 1
- Gain de place : avec un encombrement identique à un simple interrupteur
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Produit livré complet avec plaque blanche - Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	Complet
Intensité	10 AX
Tension	250 V
Nombre de modules	1 poste
Composition	Livré avec plaque carrée blanche
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques