



## Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - blanc

REF. 0 490 38

LEGRAND

Finition Blanc

266,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage individuel en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal

- Nécessite une connexion Wi-Fi
- 230V, 5A
- Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
- Pour montage encastré
- Blanc

### Avantages

Encastré permet d'avoir un design de choix avec des dispositifs de câblage avec une esthétique minimaliste

230V

La fonction Boost permet d'obtenir un confort plus rapidement

### Les + installation

Alimentation sur secteur 230V

### Les + utilisation

Possibilité d'associer des têtes thermostatiques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Commande à distance possible	Oui
		Possible support IFTTT	Non
Type de régulation on/off	Oui	Avec détecteur de présence	Non
Protocole de communication	Lié à une marque	Réglage en fonction du temps	Non
Type d'alimentation électrique	230 V	Nombre de programmes de mise en marche/arrêt	10
Raccordement	Tri-quadrifilaire	Finition des contacts	Contact inverseur (NO/NC)
Avec récepteur	Non	Tension max. contacts	240 V
Plage de mesure	0-40 °C	Charge de contact max.	5 A
Capteur externe	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Avec rétraction thermique	Non	Couleur	Blanc
Caractéristique de réglage	PID	Numéro RAL	9003
Adaptable	Oui	Largeur	126 mm
Chauffer	Oui	Profondeur	12.6 mm
Nombre de sorties chauffage	1	Hauteur	87 mm
Nombre de sorties refroidissement	1	Classe de la température de contrôle	IV
Ventilation	Non	Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)	2 W
Valeur différentielle	0.1-1 K	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Différence ajustable	Oui	Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Type de capteur	Autre	Température de stockage	-10-70 °C
Température affichée	Oui	Type de tension	AC
Avec affichage	Oui	Consommation en veille	9 mA
Type d'horloge	Horloge hebdomadaire	Sans halogène	Oui
Exécution horloge	Numérique	Mode de pose	Encastré
Interrupteur de travail suppl.	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Optimisation	Non	Objet connecté	Oui
Avec raccord d'eau	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Commande	Bouton	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Convient pour commande de chauffage au sol	Oui	EAN/Gencode	3414971920057
Convient pour commande de chauffage urbain	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.