

Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc

REF. 0 756 31

MOSAIC

LEGRAND



Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x80mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction extérieur de 2 morceaux de goulottes de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Numéro RAL	9003
		Feuille de protection	Non
Symétrique	Oui	Avec connecteur de conduit	Non
Modèle	Partie inférieure	Perforation de montage dans le sol	Non
Angle	85-120 °	Type de montage des parties supérieures	Intérieur
Matériau	Plastique	Avec agrafe pour tenue de câble	Non
Qualité du matériau	Autre	Largeur	92 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur	60 mm
Traitement antimicrobien	Non	Profondeur	50 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	EAN/Gencode	3245060756314
Couleur	Blanc		