

## Colonne mobile à clippage direct 2 compartiments hauteur 2m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

REF. 6 530 26

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colonne mobile à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le plafond

- Colonne mobile à clippage direct, 2 compartiments avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2m
- Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
- A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée de la liaison pour faux-plafond référence 6 530 76
- Rayon d'action de 1,5m maximum pour une hauteur de plafond de 2,5m
- IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium

### Les + installation

Système de compensation/verrouillage de la perche simple et intuitif

### Les + utilisation

Grâce à son pied lesté de 12kg, la colonne, tout en restant mobile, garde toute sa stabilité

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau de la colonne d'installation	aluminium
		Qualité du matériau de la colonne d'installation	autre
Forme de colonne	ovale	Matériau de la colonne d'installation sans halogène	Oui
Modèle	des deux côtés	Surface de la colonne	autre
Précâblé	Non	Couleur de la colonne	blanc
Ajustable	Non	Numéro RAL de la colonne	9003
Hauteur de colonne	2000 - 2000 mm	Matériau de la partie supérieure	plastique
Nombre de parties supérieures utilisables	2	Qualité du matériau de la partie supérieure	PVC
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Matériau de la partie supérieure sans halogène	Non
Type de fixation	piéd	Surface de la partie supérieure	non traité
Mobile	Oui	Couleur de la partie supérieure	blanc
Adapté à un montage au plafond	Non	Numéro RAL de la partie supérieure	9003
Montage au sol	Non	Nombre de cloisons	1
Entrée de câble	au-dessus	Section transversale utile	6220 mm <sup>2</sup>
Profil continu	Oui		