


**Jeu de 2 cache-bornes pour DPX-IS630 ou DPX<sup>3</sup>630 4P**

REF. 0 262 45

DPX<sup>3</sup>

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

DPX<sup>3</sup>, DPX-IS, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé" et les interrupteurs

- Jeu de 2 cache-bornes plombables
- Pour DPX-IS630 et DPX<sup>3</sup>630 4P

**Les + installation**

Avec pré-découpes sécables permettant d'adapter le passage des câbles dans le cache-borne

**Information sur la gamme**

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Matériau	Plastique
Adapté au nombre de pôles	4
EAN/Gencode	3245060262457