

Plaque 2 postes Soliroc IK10

REF. 0 778 52

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plaques - IK 10

- Livrés avec 4 bouchons obturateurs
- Plaque 2 postes
- 110 x 181 mm
- Montage horizontal ou vertical
- Entraxe 71 mm

Caractéristiques générales

Soliroc™ - prises, sorties de câbles

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles

Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement antibactérien	Non
		Traitement de surface	autre
Nombre d'unités	2	Finition de la surface	mat
Sens de montage	horizontal et vertical	Couleur	gris
Nombre d'unités, horizontales	2	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	2	Classe de protection (IP)	IP55
Avec grille de montage	Non	Résistance aux chocs	IK10
Montage encastré	Oui	Type de fixation	fixation à vis
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Largeur	181 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur	110 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Profondeur	13.5 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Matériau	métal	Température de stockage	-10 - 70 °C
Qualité du matériau	autre	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Sans halogène	Oui		