

Plaque 2 postes Soliroc IK10

REF. 0 778 52

LEGRAND



65,58 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plaques - IK 10

- Livrés avec 4 bouchons obturateurs
- Plaque 2 postes
- 110 x 181 mm
- Montage horizontal ou vertical
- Entraxe 71 mm

Caractéristiques générales

Soliroc™ - prises, sorties de câbles

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles

Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Mécanismes livrés avec enjoliveurs

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Nombre d'unités | 2 | Zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Sens de montage | horizontal et vertical | Classe de protection (IP) | IP55 |
| Nombre d'unités, horizontales | 2 | Qualité du matériau | autre |
| Nombre d'unités, verticales | 1 | Température de stockage | -10 - 70 °C |
| Sans halogène | Oui | Finition de la surface | mat |
| Adapté à une installation encastrée | Oui | Transparent | Non |
| Couleur | gris | Avec couvercle à charnière | Non |
| Adapté à une boîte de canal noyé | Non | Largeur | 181 mm |
| Matériau | métal | Hauteur | 110 mm |
| Traitement de surface | autre | Profondeur | 13.5 mm |
| Adapté à un canal d'allège | Non | Résistance aux chocs | IK10 |
| Adapté à une installation intégrée | Non | Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
| Température d'utilisation /d'installation | -5 - 40 °C | Avec grille de montage | Non |
| Type de fixation | fixation à vis | Nombre d'inserts pour interrupteurs | 2 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.