

Détecteur mural Céliane - 400W toutes lampes - Blanc

REF. 0 995 07

CÉLIANE

LEGRAND



113,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Modèle Détecteur de mouvement

Avec interface DALI Non

Régulation de la lumière Oui

Commande HVAC Non

Arrêt forcé Oui

Spécial animaux Non

Protection au ras du mur Non

Avec détection du champ arrière Non

Interconnectable Non

Hauteur de montage optimale 1.2 m

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Fonction d'éclairage de la cage d'escalier	Oui
Commutateur de pontage	Oui
Largeur de portée max.	6 m
Longueur de portée max.	8 m
Champ de détection de diamètre au sol	8 m
Adapté pour une transmission sans fil	Non
Commandable à distance	Non
Télécommande fournie	Non
Sensibilité ajustable	Oui
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui
Avec voyant	Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité	Non
Possibilité de cablage d'un variateur déporté	Non
Mode de pose	Encastré
Type de connexion	Borne à vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Couleur	Blanc
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Tension nominale (Un)	230-230 V

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Durée de marche min.	10 s
Durée de marche max.	10 min
Angle de détection horizontal	120-120 °
Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Puissance de coupure max.	250 W
Température	-20-70 °C
Courant de démarrage max.	0.05 A
Courant de veille	0.05 mA
Commande auxiliaire possible	Oui
Fonction d'alarme	Non
Avec capteur acoustique	Non
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur d'encastrement	52 mm
Avec câble de raccordement	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-5-45 °C
Température de stockage	-20-70 °C
Capacité des bornes	2.5-2.5 mm ²
Interrupteur automatique	Oui
EAN/Gencode	3414970525352

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.