

Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - aluminium

REF. 0 942 71

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit carillon radio, adapté à une maison

- Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Aluminium
- Comprend :
 - 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses
 - 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
- Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
- 30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur

Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées -

Le logiciel intégré à la mémoire du carillon permet de personnaliser très facilement la mélodie mp3

Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur/longueur hors tout	45 mm
Couleur du boîtier	aluminium	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Matériau du boîtier	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 50 °C
Volume	80 dB	Température de stockage	-20 - 50 °C
Tension nominale	4.5 - 4.5 V	Numéro RAL	7040
Classe de protection (IP)	IP20	Sans halogène	Oui
Type de courant	DC	Traitement antimicrobien	Non
Batterie incorporée	Non	Type de borne	Autre
Type de montage	saillie	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Sans fil	Oui	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Portée max.	200 m	Nombre de sonneries	30
Largeur hors tout	89 mm	Objet connecté	Non
Hauteur hors tout	100 mm		