

## Disjoncteur ouvert débrochable DMX<sup>3</sup>1600 pouvoir de coupure 42kA 415V~ - 3P - 1600A

REF. 0 280 16

9 475,00€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	91.091 dm <sup>3</sup>
Poids	47919 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Version débrochable

- Livré avec :
- 4 contacts auxiliaires : NO/NF
- base et kit débrochable
- prises arrière pour raccordement horizontal et vertical avec barres
- joint de porte

##### Pouvoir de coupure Icu 42 kA (415 V~)

- 3P
- In : 1600 A

#### Caractéristiques Générales

##### DMX<sup>3</sup> 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A

- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection réf. 0 281 64/65/66 (assemblage usine)
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2