

Art d'Arnould univers Epure double va-et-vient ou interrupteur - bronze

REF. 67302

ART D'ARNOULD

ARNOULD

**182,50 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, une commande d'éclairage qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Double va-et-vient 10A à levier cylindrique Art d'Arnould
- Univers Epure Bronze
- Leviers noirs
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Courant nominal assigné	10 A
		Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commutation	va-et-vient	Contact de report	Non
Type de commande	levier	Type de raccordement	borne à vis
Assemblage	mécanisme complet avec plaque	Interrupteur de chauffage	Non
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de machine à laver	Non
Nombre de bascules d'actionnement	2	Largeur d'appareil	80 mm
Type de montage	encastré	Hauteur d'appareil	80 mm
Type de fixation	fixation à vis	Profondeur d'appareil	51 mm
Avec plaque de montage	Oui	Profondeur d'encastrement	30 mm
Matériau	métal	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	autre	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	galvanisé	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Couleur	bronze	Température de stockage	-10 - 70 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Neutre obligatoire	Non
Type d'éclairage	autre	Section de câble	1.5 - 1.5 mm ²
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK02	Maintien du câble	Non applicable
Tension nominale	250 V		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.