

**Sonnette Salsa pour huisserie IP30 IK06**

REF. 0 416 46

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

---

**Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon**

- Bouton-poussoir pour huisserie IP30-IK05
- Non lumineux U maximum 24V
- Fixation à vis en saillie
- Dimensions : 50x25x20mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Forme	rectangulaire	Hauteur	23 mm
Avec badge	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK06
Avec éclairage	Non	Classe de protection (IP)	IP30
Matériau	plastique	Type de tension	AC/DC
Type de montage	saillie	Tension d'alimentation	24 - 24 V
Couleur	blanc	Sans halogène	Oui
Sans fil	Non	Type de borne	borne à vis
Longueur	50 mm	Capacité des bornes	1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Largeur	15 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
		Entre axe de fixation horizontale	33 - 33 mm