

## Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10A livré complet pour montage en apparent gris

REF. 0 700 00

PLEXO

LEGRAND



A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo, commande d'éclairage étanche complète, prête à installer en apparent au mur, livrée avec boîtier saillie

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur ou va-et-vient 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
- Étanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
- 2 modes de câblage possibles :
  - câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
  - câblage possible avec la mécanique déjà clipsé sur la platine
- Finition Gris, l'indispensable pour tous les chantiers

### Recommandations / restrictions d'usages

- Installation en intérieur ou extérieur
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Type de commutation Va-et-vient

Type de commande Bascule/bouton

Composition Mécanisme complet avec cadre

Interrupteur à bouton-poussoir Non

Nombre de bascules d'actionnement 1

Mode de pose Saillie

Type de fixation Fixation à vis

Avec cadre/support de montage Non

Matériau Plastique

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Gris
Numéro RAL (équivalent)	7046
Couleur de l'opérateur de commutation	Gris
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	85 mm
Profondeur d'appareil	61 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC

Fréquence	50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Diamètre de tube pour produit saillié	16-25 mm
EAN/Gencode	3414971904521

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage

