

Plastron métal à vis pour DPX³ avec commande rotative dans XL³4000 et XL³800 - hauteur 300mm - 36 modules

REF. 0 209 65

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plastrons métal - Appareils en position verticale

Pour 1 à 3 DPX³ avec commande rotative directe

- 36 modules
- Charnières réf. 0 209 59 en option
- A vis imperdables

Caractéristiques générales

XL³ 4000 - montage des DPX³ 160 et DPX³ 250 version fixe sur platines réglables




Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	gris	Equipé d'un porte étiquette	Non
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Adapté à la largeur de boîtier	910 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Adapté à la hauteur de construction du boîtier	1950 mm	Température de stockage	-5 - 40 °C
Numéro RAL	7035	Finition de la surface	revêtu par poudre
Matériau	acier	Largeur	850 mm
		Hauteur	300 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980292	Kit de fixation (4 vis)	9,34	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.