



Répartiteur de puissance étagé pour cosses 250A

REF. 0 374 35

LEGRAND

261,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses

- Répartiteur de puissance 250A étagé pour cosses
- Composé de 4 barres 25x4mm équipées de :
 - 1 arrivée 120mm² - Vis M10
 - 5 départs 50mm² - Vis M8
- Livré avec écran de protection et indication "Tension dangereuse" (NF X 08-003)
- Icc crête 35kA
- Tension d'isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d'impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11

Les + installation

Fixation sur rail EN 60715 symétrique avec griffe référence 037439 ou sur platine par vis M6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de bornes de raccordement	6	Couleur	Noir
Section de conducteur max.	120 mm ²	Classe de protection (IP)	Autre
Longueur	195 mm	Avec couvercle	Oui
Largeur	260 mm	Fixation du couvercle	Vissé
Profondeur	155 mm	Avec couvercle transparent	Oui
Type de montage	Saillie	Plombable	Non
Possibilité de montage en saillie	Non	Tension d'isolation assignée Ui	1000 V
Type d'entrée	Câble	Température d'utilisation	-5-40 °C
Matériau	Plastique	Finition antidéflagrante	Non
Sans halogène	Oui	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Traitement de surface	Autre	Pour poussière Ex-Zone	Sans
		EAN/Gencode	3245060374358

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.