



Contacteur de puissance CTX³65 3 pôles - 50A bornes à cage - contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO et 2NF - 48V=

REF. 4 161 53

287,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 1.58 dm ³ |
| Poids | 1233 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

CTX³ 65

- Avec contacts auxiliaires intégrés
- Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout
- Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse sur consultation

50 A (AC 3) - 70 A (AC 1)

- Bornes à cage
- Puissance maxi AC 3 380/440 V : 22 kW
- Tension de commande : 48 V=
- Contacts auxiliaires intégrés : 2 NO + 2 NF

Caractéristiques Générales

Contacteurs de puissance CTX³ - 3 pôles - de 9 à 65 A

- Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
- Peuvent être équipés d'un relais thermique RTX³ de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX³