



## Commande de VMC Appareillage saillie complet - blanc

REF. 0 860 16

ASL

LEGRAND

Finition Blanc

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Appareillage saillie complet, une commande de ventilation s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

- Va-et-vient 6A pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Appareillage saillie complet
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003

### Avantages

Produit livré complet pour installation en saillie

Peut être installé par-dessus une boîte d'encastrement existante

### Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Va-et-vient	Résistance aux chocs	IK04
Type de commande	Bascule/bouton	Tension nominale	250 V
Assemblage	Mécanisme complet avec cadre	Courant nominal assigné	6 A
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	6 AX
Bouton-poussoir	Non	Contact de report	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Type de raccordement	Borne à vis
Type de montage	Saillie	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	Fixation à vis	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec plaque de montage	Non	Largeur d'appareil	72 mm
Matériau	Plastique	Hauteur d'appareil	72 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur d'appareil	31 mm
Sans halogène	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement de surface	Non traité	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Finition de la surface	Brillant	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Couleur	Blanc	Possible support IFTTT	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température de stockage	-5-40 °C
Voyant	Non	Type de tension	AC
Fonction d'éclairage	Autre	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Type d'éclairage	Autre	Section de câble	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31	EAN/Gencode	3245060860165