



## Porte vitrée pour armoire XL<sup>3</sup>800 largeur 910mm et hauteur 1550mm

REF. 0 212 68

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Portes

- Livrées avec poignées à barillet interchangeable à commander séparément
- Distance plastron/porte :
- métal : 67 mm
- vitrée : 63 mm
- Vitrée

#### Caractéristiques générales

##### XL<sup>3</sup> 800 - armoires de distribution

IP 43 - IK 08 avec kit et porte

IP 40 - IK 08 avec porte - IP 30 - IK 07 sans porte

Enveloppes métal

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s

Pour installation dans les ERP

Capacité 24 et 36 modules par rangée

RAL 7035

Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découpable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)

Pour tenue aux environnements spécifiques, se référer à la déclaration disponible sur catalogue en ligne

#### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Finition porte à hublot	Oui		
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Finition porte pour verrouillage de sectionneur	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Numéro RAL	7035	Finition CEM	Non
Couleur	gris	Température de stockage	-5 - 40 °C
Modèle	porte de compartiment	Finition de la surface	laqué
Matériau	acier	Largeur	1400 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C	Hauteur	975 mm
		Profondeur	60 mm