

## Répartiteur de rangée Lexiclic 3P+2N avec cordon connecteur longueur 120mm

REF. 0 373 16

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

- Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 3P+2N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm
- Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 12 départs tétra ou 24 départs Ph+N
- Intensité par départ :
  - 40A avec cordons connecteurs 6mm<sup>2</sup>
- Nombre de connecteurs :
  - phase noirs 6mm<sup>2</sup> : 18
  - neutre bleus 6mm<sup>2</sup> : 6
- Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL<sup>3</sup>, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3

#### Les + installation

Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides

#### Les + utilisation

Permet de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Section de conducteur 6 mm<sup>2</sup>

Nombre de pôles 4

Avec capot plombable Non