

Répartiteur de rangée Lexiclic 3P+2N avec cordon connecteur longueur 120mm

REF. 0 373 16

LEGRAND



401,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

- Répartiteur de rangée Lexiclic 250A 3P+2N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm
- Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 12 départs tétra ou 24 départs Ph+N
- Intensité par départ :
 - 40A avec cordons connecteurs 6mm²
- Nombre de connecteurs :
 - phase noirs 6mm² : 18
 - neutre bleus 6mm² : 6
- Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3

Les + installation

Alimentation directe sur plage par câbles avec cosses ou par barres souples ou rigides

Les + utilisation

Permet de répartir l'alimentation des appareils de protection et de coupure d'une rangée modulaire jusqu'à 24 modules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section de conducteur 6 mm²

Nombre de pôles 4

Avec capot plombable Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.