



Chargeur USB Type-C 1,5A 5V= 7,5W Mosaic 1 module 230V - noir mat

REF. 079189L

MOSAIC

LEGRAND

Finition Noir Mat

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, un chargeur USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et d'un support et à poser sur tous types de supports

- Connecteur USB Type A 1,5A 7,5W
- Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge. *pictogramme = dessin d'une batterie.
- La sortie USB en 1 module : favorise le gain de place.
- Connexion par Bornes à vis
- Noir mat

Avantages

- USB 1,5A 7,5W pour une charge optimale du mobile
- Montage possible dans une boîte d'encastrement 40mm
- Auto-protégé contre les surtensions

Les + installation

Equippé de bornes de 2,5mm²

Les + utilisation

Charge idéale pour un smartphone, un powerbank ou une tablette

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement. Chargement limité à 7,5W non adapté au chargement d'un ordinateur portable

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
		Résistance aux chocs	IK04
Modèle	Autre	Traitement antibactérien	Non
Type de chargeur USB	C	Profondeur d'encastrement	32.5 mm
Nombre de sorties	1	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Tension de fonctionnement	220-250 V	Température de stockage	-10-70 °C
Fréquence	50-60 Hz	Type de tension	AC
Courant de sortie max.	1500 mA	Power Delivery	Non
Tension de sortie	5 V	Neutre obligatoire	Oui
Type de raccordement	Borne à vis	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de montage	Support de module	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Noir	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	22.5 mm	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Hauteur d'appareil	45 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
Profondeur d'appareil	41 mm	EAN/Gencode	3414972058803
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm		