

## Passerelle de programmation modulaire MyHOME - 6 modules



REF.

BTMYHOMESERVER1 MYHOME UP

BTICINO

1 071,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

MyHOME Server est une passerelle permettant de rendre compatible une installation BUS MyHOME avec l'App. Home + Control sur smartphone ou tablette

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Passerelle de programmation MyHOME Server
- Permet le pilotage à distance via l'App. Home + Control de l'ensemble des fonctions MyHOME
- Alimentation sur BUS SCS : 18V= à 27V=
- 6 modules DIN

### Avantages

- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. Home + Project

### Les + utilisation

Permet une programmation et une utilisation simplifiée d'une installation MyHOME grâce aux l'App. Home + Project et Home + Control sur smartphone ou tablette

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur	66 mm
		Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
		Température d'utilisation /d'installation	5-35 °C
		Température de stockage	-10-70 °C
		Courant d'alimentation	0.003-0.160 A
		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Système de bus KNX	Non	Type de charge	Non applicable
Système de bus KNX-radio	Non	Sans halogène	Oui
Système de bus radio	Non	Type de connexion	Borne à vis
Système de bus LON	Non	Type de connexion	Cable
Système de bus Powernet	Non	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Autres systèmes de bus	Autre	Equippé de prise(s) USB	Oui
Radio bidirectionnelle	Non	Adressable	Oui
Modèle	Interface Ethernet	Objet connecté	Oui
Mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ App Store</li> <li>▪ Google Play Store</li> </ul>
Largeur en nombre de modules	6	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Nombre de canaux	175	Pilotable à la voix	Oui
Protection contre le démontage	Non	Programmable	Oui
Avec affichage LED	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Possibilité de mise à jour	Oui	Connectable par box Internet	Oui
Tension de fonctionnement	18-27 V	Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amazon Alexa</li> <li>▪ Google Assistant</li> </ul>
Type de tension	DC	Nom de l'application	Home + Control
Protocole	TCP/IP	Fonction d'usage du produit	Système de commande et de contrôle
Dépendant du fournisseur	Non	Durée des mises à jour logicielles (années)	3
Visualisation	Non	EAN/Gencode	8005543574546
Serveur Web	Oui		
Interface radio	Non		
Interface IR	Non		
Classe de protection (IP)	IP30		
Largeur	106 mm		
Hauteur	90 mm		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.