

Disjoncteur ouvert fixe DMX³2500 pouvoir de coupure 100kA taille 2 - 4P - 1000A

REF. 0 286 72

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Version fixe

Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation

DMX³ 2500 - 100 kA

Pouvoir de coupure Icu 100 kA

Taille 2

4P

In : 1000 A

Caractéristiques Générales

DMX³ 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A

Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A

Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)

Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communicants en option pour la supervision.

PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
029050	Bornier fixe d'obstruction	29,65	1
029031	Kit de connexion de terre pour fixe	49,81	1
029012	Support pour bornier auxiliaire	72,49	1
029020	Sélecteur pour test diélectrique	175,90	1
029046	Chambre de coupure d'arc - Taille 2-Taille 3	204,70	1
029052	Bornier auxiliaire fixe pour raccordement	230,10	1
029030	Pince de connexion Taille 2	239,00	1
029026	Tiroir amovible 4P Taille 2	261,30	1
029014	Face avant pour disjoncteur	275,60	1
029036	Volets d'isolement Taille 2 4P	310,90	1
029003	Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 2	330,90	1
029008	Poignée chargement ressort	355,40	1
029055	Face avant secondaire 4P Taille 2	412,90	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.