

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO16 pour conduit Ø10mm

REF. 3 823 41

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour conduit flexible RTA métal-plastique

- Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
- Filetage ISO16mm pour conduit Ø10mm
- Agréé IMQ
- Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	16 mm	Plus petit diamètre intérieur du tuyau	10 mm
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau	65-65	Plus grand diamètre externe du tuyau	16 mm
Modèle	droit	Longueur de filetage	8 mm
Filetage rotatif	Oui	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Type de construction	filetage extérieur	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL	Non
Type de filetage	autre	Température d'utilisation	-15-60 °C
Taille du raccordement fileté	M16 x 1,5	Nombre d'entrées	1
En une partie	Non	Avec raccordement de mise à la terre	Non
Matériau du boîtier	laiton	Temperature de stockage	-20-70 °C
Traitement de surface	nickelé	Sans halogène	Oui