



Coffret fixe 19pouces livré à plat Linkeo capacité 9U - 492x600x600mm

REF. 6 462 61

LINKEO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Linkeo, coffret destiné aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

- Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
- Dimensions :
 - Profondeur 600mm
 - Capacité : 9U
 - Hauteur : 492mm
 - Largeur : 600mm
 - Charge utile : 27kg
- Panneaux latéraux amovibles - Livré à plat et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016
- Équipés de :
 - Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
 - 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U
 - 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
 - 1 balai pour entrée de câble
 - Ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret ouverture avec une serrure (même clé que la porte)




Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	frontal	Avec mise à la terre	Oui
Modèle	avec cadre fixe	Avec porte frontale	Oui
Finition de la barre profilée	en forme de L	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Démontable	Oui
Type d'aération	passif	Matériau	acier
Largeur	608 mm	Finition de la surface	revêtu par poudre
Hauteur	492 mm	Couleur	gris
Profondeur	608 mm	Numéro RAL	7016
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'unités en hauteur (HE)	9	Degré de protection (NEMA)	autre
Capacité de charge max.	27 kg	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec tôle de toit	Oui	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 810 80	Jeu de 2 charnières pour maintenance de coffret fixe Linkeo gris anthracite RAL7016	0,00
9 810 81	Kit de verrouillage barillet et clé pour panneau latéraux coffrets Linkeo gris anthracite RAL7016	0,00
9 810 82	Kit de verrouillage barillet et clé pour porte coffret Linkeo gris anthracite RAL7016	0,00
9 810 83	Set de 2 clés code 9473 pour maintenance de porte et panneaux latéraux coffret Linkeo gris anthracite RAL7016	0,00
9 810 85	Porte en verre complète pour coffret Linkeo 19pouces capacité 9U gris anthracite RAL7016	0,00

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.