

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 32x5mm - 450A ou 400A admissibles - longueur 1750mm

REF. 0 374 19

LEGRAND



252,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Barres cuivre

Plates rigides à trous taraudés

Section : 32 x 5 mm²

I admissible si IP ≤ 30 : 450 A

I admissible IP > 30 : 400 A

Trous Ø : M6 mm

Longueur : 1750 mm

Caractéristiques Générales

Barres cuivre et accessoires

Répartition "standard"