

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 32x5mm - 450A ou 400A admissibles - longueur 1750mm

REF. 0 374 19

LEGRAND



350,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartition standard, barre cuivre plate pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

- Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
- Section 32x5mm
- I admissible :
 - si IP inférieur ou égal à IP30 : 450A
 - si IP supérieur à IP30 : 400A
- Ø trous : M6
- Longueur 1750mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné In	400 A
Modèle	Plat
Longueur	1750 mm
Largeur	5 mm
Hauteur	32 mm
Flexible	Non
Traitement de surface	Non traité
EAN/Gencode	3245060374198

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.