

Barre cuivre plate rigide à trous taraudés section 32x5mm - 450A ou 400A admissibles - longueur 1750mm

REF. 0 374 19



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	4 unités
Volume	1 dm ³
Poids	9300 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Barres cuivre

Plates rigides à trous taraudés

- Section : 32 x 5 mm
- I admissible si IP ≤ 30 : 450 A
- I admissible si IP > 30 : 400 A
- Trous Ø mm : M6
- Longueur : 1750 mm

Caractéristiques Générales

Barres cuivre et accessoires

- Répartition "standard"