



## Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules avec dérogation - blanc

REF. 0 784 59

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.235 dm <sup>3</sup>
Poids	93 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Ecodétecteurs 2 fils

- Détection infrarouge
- Champ de détection : 120°

##### Ecodétecteur 2 fils, sans neutre, avec dérogation

- Puissances acceptées par types de lampes :
- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
- Pour les LEDs et lampes fluocompactes, en cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir notice)
- Possibilité de forcer le détecteur en mode ON, Automatique ou OFF par curseur 3 positions
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- Blanc

#### Caractéristiques Générales

##### Mosaic™ - détecteurs et écodétecteurs

- Tous les détecteurs sont compatibles avec toutes les lampes du marché

- Portée de détection 8 m
- Hauteur recommandée de fixation : 1,20 m
- 2 modules