



Chargeur sans fils à induction et chargeur USB Céliane Type-A

REF. 0 681 18

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Non Définie

67,74 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Enjoliveur pour chargeur sans fils - induction + chargeur USB Type-A 2,4A - 12W Céliane - A associer au mécanisme référence 067462 ou sur le chargeur USB Type-A de la référence 067106 - Finition métallisée
- Standard mondial Qi adopté par l'automobile et les CHR (Café Hôtel Restaurant), ce standard équipe 100% des smartphones à induction - Conforme au standard WPC Qi 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
- Chargeur sans fils 5W : temps de charge moyen inférieur à 2h45 - Chargeur USB 2,4A - 12W pour une charge optimale
- Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une fonction ~lock~ pour solidariser la platine à induction à l'appareillage mural
- Ne perturbe pas les autres transmissions sans fils (Zigbee, TNT, GSM 4G, ...)

Avantages

La fixation du mécanisme se fait par clipsage sur un support type Batibox Legrand

Les + installation

Equipé de 2 antennes à induction 50x80mm garantissant un apairage rapide du smartphone - Montage possible en multiposte horizontal - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la charge d'un smartphone sans fils ainsi que la charge en USB

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

A installer dans boîte d'encastrement profondeur 50mm recommandée (montage boîte 40mm possible)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage	Plaque centrale	Transparent	Non
Utilisation	USB	Type de fixation	Autre
Bague de support	Oui	Avec jacks/coupleurs	Non
Avec protection contre la poussière	Non	Serre cable	Non
Avec couvercle à charnière	Non	Jacks blindés	Non
Direction de sortie	Droit	Boîtier blindé	Non
Champ d'inscription	Sans champ d'inscription	Domino	Non
Avec impression	Non	Avec éclairage	Non
Type de montage	Saillie	Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Matériau	Plastique	Résistance aux chocs	IK04
Qualité du matériau	Thermoplastique	Largeur d'appareil	90 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur d'appareil	136 mm
Traitement antibactérien	Non	Profondeur d'appareil	88 mm
Traitement de surface	Non traité	Température d'utilisation /d'installation	0-45 °C
Finition de la surface	Mat	Température de stockage	-20-70 °C
Couleur	Anthracite	EAN/Gencode	3414970863188

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.