

Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Céliane sans neutre

REF. 0 670 26

85,17€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.235 dm ³
Poids	88 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre

- Puissance acceptée par types de lampes :
 - LEDs et fluocompactes : 3 à 100W
 - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 à 250 VA
 - Halogènes 230 V, incandescent : 3 à 250W
- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W
- S'utilise en mode sans dérogation ou avec dérogation par curseur 3 positions en fonction de l'enjoliveur

Caractéristiques Générales

Céliane™ - écodétecteurs automatiques

- Compatibles avec toutes les lampes du marché
- Détection par infrarouge
- Champ de détection : 120°
- Portée de détection : 8 m